



80142329



IP20



**Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Elektrische Stroom**

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

**Funcities**

Met kamerthermostaat Ja

**Afmetingen**

Hoogte 58,70 mm

Breedte 58,70 mm

Diepte 33,70 mm

**Uitrusting**

Aantal bedieningspunten 4

**Bediening en signalisatie**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Sofffinish

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Scherm**

Met display Nee

**Teksten**

Funcie Funcie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

**Duurzaamheid**

REACH conform Ja

RoHS conform Ja