



80142329



IP20



Berker - Botão de pressão KNX Q.x 2 teclas Easy porta-etiqueta, br

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados 20 mA

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Dimensões

Altura 58,70 mm

Largura 58,70 mm

Profundidade 33,70 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 4

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Material Termoplástico

Acabamento Aveludado

Ecrã

Com display Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Texto

Função Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Sensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim