



80142329



IP20



Tryckknapp 4 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20 mA

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 58,70 mm

Bredd 58,70 mm

Djup 33,70 mm

Urustning

Antal manöverpunkter 4

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Termoplast

Ytbehandling Sammet

Tillbehör

Har märksfält Ja

Skärm

Med display Nej

Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja