



16773500

W.1 Wkładka LED do podłączenia kontrolnego, czerwony

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 230 V
Napięcie znamionowe	230 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0 A
-----------------	-----

Wymiary

Wysokość	25 mm
Szerokość	11 mm
Głębokość	14 mm

Moc

Pobór prądu	0,40 mA
-------------	---------

Materiały

Kolor	Czerwony
-------	----------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED
--------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do połączenia kontrolnego z podświetleniem
-------------	--------------------------------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak