



16773500

W:1 Wkładka LED do podłączenia kontrolnego, czerwony

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 230 V
---------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0 A
-----------------	-----

Wymiary

Wysokość	25 mm
----------	-------

Szerokość	11 mm
-----------	-------

Głębokość	14 mm
-----------	-------

Moc

Pobór prądu	0,40 mA
-------------	---------

Materiały

Kolor	Czerwony
-------	----------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED
--------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do połączenia kontrolnego z podświetleniem
-------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----