



16773500

Led-element 230 V, rood voor controleverl. berker W.1

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	25 mm
Breedte	11 mm
Diepte	14 mm

Vermogen

Stroomverbruik	0,40 mA
----------------	---------

Materiaal

Kleur	Rood
-------	------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Verlichting	Voor controleschakeling
-------------	-------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja