




16773500

LED sijalica, 230V, za prekidač/taster, W.1, crvena

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	25 mm
Širina	11 mm
Dubina	14 mm

Snaga

Trenutna potrošnja	0,40 mA
--------------------	---------

Materijali

Boja	Crvena
------	--------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Rasvjeta	Za nadzorni krug
----------	------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da