



16773500

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
Jmenovité napětí	230 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	0 A
-----------------	-----

Rozměry

Výška	25 mm
Šířka	11 mm
Hloubka	14 mm

Výkon

Příkon	0,40 mA
--------	---------

Materiál

Barva	Červená
-------	---------

Osvětlení

Typ svítidla	LED
--------------	-----

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Osvětlení	Pro kontrolní obvod
-----------	---------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano