



16773500

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
Номінальна напруга	230 V

Електричний струм

Номінальний струм	0 A
-------------------	-----

Розміри

Висота	25 mm
Ширина	11 mm
Глибина	14 mm

Потужність

Поточне споживання	0,40 mA
--------------------	---------

Матеріали

Colour	Червоний
--------	----------

Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Освітлення	Для ланцюга моніторингу
------------	-------------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так