



14093505



W:1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, szary

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia 500 - 500 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 1

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Sprzęt

Z pokrywą uchylną Tak

Materiały

Kolor Szary

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku UAE/IAE (ISDN)

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Wymiary

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola 12 mm

Dodatkowe informacje

Wyjścia Z kątem nachylenia wyjścia 45°

Napięcie Nadaje się do PoE+

Montaż Do mocowania śrubowego
Bez łapek rozporowych

Ochrona z samozamykającą zasuwą zabezpieczającą przed kurzem
znajdującą się przed gniazdem

Typ połączenia Z zaciskami przecinającymi izolację przewodu

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak