



30863542

Wip 1-voudig, berker W.1, met lens voor LED, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	27 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Bajonetsluiting
-----------------------	-----------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Montage in behuizing opbouw of inbouw
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar Voor verlichte wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja