



51733525

LED signalno svjetlo, bijela, jezgro, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 V
---------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Materijali

Boja	Siva
------	------

RAL kod	7011
---------	------

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

Obrada	Neobrađeno
--------	------------

Dimenzije

Visina	71 mm
--------	-------

Širina	71 mm
--------	-------

Dubina	48 mm
--------	-------

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----