



51733525

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Osvětlení

Typ svítidla LED

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 48 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano