



51733525

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 V
------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Osvětlení

Typ svítidla	LED
--------------	-----

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	48 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano