



51733525

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Освітлення

Тип лампи LED

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 48 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Тексти

Відбиток Без надруку

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так