



51733525

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	230 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	7011
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	48 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes