




44713512

Stop taster, jezgro, NC+NO, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Širina	71 mm
Visina	71 mm
Dubina	67 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 30 °C
-------------------	-------------

Materijali

Materijal	Termoplastika
Boja	Siva

Tekst

Funkcija	Otključavanje sa 1/4 rotacije
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da