



44713512

Технічні характеристики

Розміри

Ширина	71 mm
Висота	71 mm
Глибина	67 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Матеріали

Матеріал	Термопластик
Colour	Сірий

Тексти

Функція	Розблокування на 1/4 оберту
Тип з'єднання	З гвинтовими клеммами

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так