



11963505



Technické vlastnosti

Připojení

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Reproduktorový konektor |
| Průřez vodiče | 2,50 - 2,50 mm ² |

Materiál

| | |
|------------------|------------|
| Barva | Šedá |
| Kód RAL | 7011 |
| Povrchová úprava | Matná |
| Materiál | Termoplast |
| Povrch | Neošetřený |

Rozměry

| | |
|---------|-------|
| Výška | 76 mm |
| Šířka | 76 mm |
| Hloubka | 65 mm |

Konektivita

| | |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

Vybavení

| | |
|----------------------------|-----|
| Stíněný | Ne |
| S protiprachovými krytkami | Ano |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP55 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

Podmínky použití

| | |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -40 - 30 °C |
|------------------|-------------|

Texty

| | |
|-------|-------------------|
| Popis | S polem pro popis |
|-------|-------------------|

Vhodné pro

W.1

Udržitelnost

| | |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |