



11963505



### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Högtalaruttag
Ledararea	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

#### Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

#### Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	76 mm
Djup	65 mm

#### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

#### Utrustning

Avskärmad	Nej
Med dammskydd	Ja

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 30 °C
------------------	-------------

#### Text

Märkning	Med märkfält
----------	--------------

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja