



11963505



#### Технічні характеристики

##### Під'єднання

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип роз'єму/штекера     | Гніздо для гучномовця       |
| Поперечний розріз дроту | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |

##### Матеріали

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Colour           | Сірий        |
| Код RAL          | 7011         |
| Обробка поверхні | Матовий      |
| Матеріал         | Термопластик |
| Обробка          | Необроблений |

##### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 76 mm |
| Ширина  | 76 mm |
| Глибина | 65 mm |

##### Підключення

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами |
|-------------|-----------------|

##### Обладнання

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Захищений          | Ні  |
| З кришкою від пилу | Так |

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP55 |
| Ударостійкість IK                 | IK05 |

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -40 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

##### Тексти

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Маркування | З полем для надпису |
|------------|---------------------|

##### Сумісний із

W.1

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |