



11963505



Технічні характеристики

Під'єднання

Поперечний розріз дроту	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------------	-----------------------------

Матеріали

Код RAL	7011
---------	------

Розміри

Висота	76 mm
Ширина	76 mm
Глибина	65 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-40 - 30 °C
--------------------	-------------

Сумісний із

Berker W.1	
------------	--

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes