



12033565

Technické vlastnosti

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Oslabení

Připojovací tlumení při 2150 MHz	2 dB
Připojovací tlumení při 860 MHz	5 dB

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Koncová zásuvka
------------------------	-----------------

Frekvence

Šířka frekvenčního pásma	4 - 2400 MHz
--------------------------	--------------

Vybavení

Počet výstupů	3
---------------	---

Materiál

Materiál	Termoplast
Barva	Šedá
Kód RAL	7011

Rozměry

Hloubka	45 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano