



12033565

#### Технічні характеристики

##### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

##### Затухання

Втрати на частоті 2150 Мгц	2 dB
Втрати на частоті 860Мгц	5 dB

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Кінцева розетка
---------------------	-----------------

##### Частота

Ширина смуги частот	4 - 2400 MHz
Широкопasmовога технологія	4 - 2400 MHz

##### Обладнання

Кількість виходів	3
-------------------	---

##### Матеріали

Матеріал	Термопластик
Colour	Сірий
Код RAL	7011

##### Розміри

Глибина	45 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка Поверхневий монтаж
-----------	---

##### Тексти

Тип з'єднання	3 гвинтовими клемами
---------------	----------------------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так