



11963525

### W.1 Moduł gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, IP55, szary

#### Właściwości techniczne

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

##### Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

##### Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	51 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

##### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

##### Sprzęt

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Tak

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

##### Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Z polem opisowym
Płytką nośna/pierścień nośny	Z płytką nośną

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak