



11963525

**Luidsprekeraansluiting 1-v, berker W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	51 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Samenstelling**

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Ja

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Tekst	Met tekstveld
Draagplaat/draagring	Met draagplaat

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja