



11963525

Технічні характеристики

Матеріали

Код RAL	7011
---------	------

Розміри

Висота	70 mm
Ширина	70 mm
Глибина	51 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes