



11963535

Luidsprekeraansluiting 2-v, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
-----------------------	-------------------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	51 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Tekst	Met 2 tekstvelden
Draagplaat/draagring	Met draagplaat

Geschikt voor

Hager cubyko / Serie berker W.1

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja