



11963535

#### Технічні характеристики

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гніздо для гучномовця
Поперечний розріз дроту	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

##### Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

##### Розміри

Висота	70 mm
Ширина	70 mm
Глибина	51 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

##### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

##### Обладнання

Захищений	Ні
З кришкою від пилу	Так

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

##### Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

##### Тексти

Маркування	3 2 полями для етикеток
Опорна пластина/опорне кільце	3 опорною пластиною

##### Сумісний із

W.1

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так