



51733515



segnale lum. a LED illuminazione rossa/verde Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Tipo di lampada LED

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 48 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Testo

Illuminazione Illuminazione omogenea della metà rossa o verde attivabile separatamente mediante morsetti d'ingresso separati

Stampa Senza stampa

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì