



51733515



Led-signaallicht, rood/groen, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	48 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Verlichting	Homogene verlichting van de via gescheiden ingangsklemmen apart schakelbare rode of groene helft
Opdruk	Zonder opdruk

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja