



51733515



LED signalno svjetlo, crvena/zelena, jezgro, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 V
---------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	48 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Rasvjeta	Homogeno osvijetljenje zasebne crvene i zelene polovice putem izoliranih ulaznih stezaljki
Otisak	Bez otiska/natpisa

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da