



51733515



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 V
------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Osvětlení

Typ svítidla	LED
--------------	-----

Materiál

Barva	Šedá
-------	------

Kód RAL	7011
---------	------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Termoplast
----------	------------

Povrch	Neošetřený
--------	------------

Rozměry

Výška	71 mm
-------	-------

Šířka	71 mm
-------	-------

Hloubka	48 mm
---------	-------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Osvětlení	Homogenní dosvit červené nebo zelené poloviny, odděleně řízené přes ovládací vstupy
-----------	---

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----