



51733515



Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	230 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

Матеріали

Colour	Сірий
--------	-------

Код RAL	7011
---------	------

Обробка поверхні	Матовий
------------------	---------

Матеріал	Термопластик
----------	--------------

Обробка	Необроблений
---------	--------------

Розміри

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Глибина	48 mm
---------	-------

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Освітлення	Однорідне освітлення червоної та зеленої половин, що перемикаються окремо, через ізольовані вхідні клема
------------	--

Відбиток	Без надруку
----------	-------------

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----