



12033532



W:1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, biały

Właściwości techniczne

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	2 dB
----------------------------------	------

Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	5 dB
---------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo końcowe
------------------	-----------------

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości	4 - 2400 MHz
--------------------------------	--------------

Technologia szerokopasmowa	4 - 2400 MHz
----------------------------	--------------

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9010
---------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----