



12033532



#### Технічні характеристики

##### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

##### Затухання

Втрати на частоті 2150 Мгц	2 dB
----------------------------	------

Втрати на частоті 860Мгц	5 dB
--------------------------	------

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Кінцева розетка
---------------------	-----------------

##### Частота

Ширина смуги частот	4 - 2400 MHz
---------------------	--------------

Широкопasmовна технологія	4 - 2400 MHz
---------------------------	--------------

##### Матеріали

Colour	Полярна білизна
--------	-----------------

Код RAL	9010
---------	------

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

##### Тексти

Тип з'єднання	3 гвинтовими клемами
---------------	----------------------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----