



32723515

Comm. a chiave x ven. simb. da muro mors.ingr.separ. Serie W.1 gri/grig chiar op**Caratteristiche tecniche****Materiali**

Colore	Grigio
Codice RAL	7011

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 1 poli
--	-----------------------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	240 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di commutazione	1 polo
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Adatto per

W.1	
-----	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì