



32723515

Jal.-sleutelschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	240 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	1-polig
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingssklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingssklemmen in de bodem van de behuizing Gescheiden ingangsklemmen voor UP en DOWN
Functie	Met impulsfunctie

Geschikt voor

W.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja