



32723515

Prekidač na ključ, 3 pozicije, natpis "1""0""2", NŽ, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	1-polni prekidač
---------------------------	------------------

Materijali

Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Napon

Nazivni napon	240 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Promjena načina rada	1-polni
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima

Pogodno za

W.1	
-----	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da