



12033535



W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary

Właściwości techniczne

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz 2 dB

Tłumienie wejściowe dla 860 MHz 5 dB

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Gniazdo końcowe

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości 4 - 2400 MHz

Technologia szerokopasmowa 4 - 2400 MHz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak