



12033535



Технічні характеристики

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Затухання

Втрати на частоті 2150 Мгц	2 dB
----------------------------	------

Втрати на частоті 860Мгц	5 dB
--------------------------	------

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Кінцева розетка
---------------------	-----------------

Частота

Ширина смуги частот	4 - 2400 MHz
---------------------	--------------

Широкопсмугова технологія	4 - 2400 MHz
---------------------------	--------------

Матеріали

Colour	Сірий
--------	-------

Код RAL	7011
---------	------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Тексти

Тип з'єднання	3 гвинтовими клемми
---------------	---------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----