



32713505



W.1 Łącznik na klucz z zamkiem, klucz w 2 pozycjach, kompletny, IP55, szary

Właściwości techniczne

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011

Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik żaluzjowy	Łącznik 2-biegunowy
-----------------------	---------------------

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Napięcie

Napięcie znamionowe	240 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Prąd załączania	10 A

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Montaż	Do mocowania śrubowego
Zacisk	Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

Odpowiednie do

W.1	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak