



44713515

del Puls. di EMERGENZA contatto di apertura + contatto NA Serie W1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Serie

Larghezza	71 mm
Altezza	71 mm
Profondità	67 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Materiali

Materiale	Materiale termoplastico
Colore	Grigio

Testo

Funzione	Sblocco tramite rotazione di 1/4 di giro
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si