



44713515

Nood-uit-schak. met sleutelvergrendeling, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	71 mm
Hoogte	71 mm
Diepte	67 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Kleur	Grijs

Teksten

Functie	Ontgrendeling door 1/4 slag
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja