



44713515

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|---------|-------|
| Šířka | 71 mm |
| Výška | 71 mm |
| Hloubka | 67 mm |

Bezpečnost

| | |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

Elektrický proud

| | |
|---------------|------|
| Spínací proud | 10 A |
|---------------|------|

Podmínky použití

| | |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

Materiál

| | |
|----------|------------|
| Materiál | Termoplast |
| Barva | Šedá |

Texty

| | |
|---------------|------------------------|
| Funkce | Odemykání po 1/4 otáče |
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami |

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |