



44713515

Nödstoppsinsats, med likalås och nycklar, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Bredd	71 mm
Höjd	71 mm
Djup	67 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Material

Material	Termoplast
Färg	Grå

Text

Funktion	Upplåsning med 1/4-varv
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja