



44713515

### Технічні характеристики

#### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Ширина  | 71 mm |
| Висота  | 71 mm |
| Глибина | 67 mm |

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

#### Електричний струм

|                    |      |
|--------------------|------|
| Комутаційний струм | 10 A |
|--------------------|------|

#### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |