



LF40060690162

## TEHALIT LF ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Πλάτος	57 mm

#### Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9016

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

#### Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

#### Ρύθμιση

Επικάλυψη	Όχι
-----------	-----

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Σύνδεση με βίδες Snap-on τοποθέτηση
-----------------	--

#### Κατάλληλο για

LF 40x60 / LFH 40x60

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

#### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

