



LF40060690162

TEHALIT LF ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Πλάτος	57 mm

Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9016

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

Ρύθμιση

Επικάλυψη	Όχι
-----------	-----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Σύνδεση με βίδες Snap-on τοποθέτηση
-----------------	--

Κατάλληλο για

LF 40x60 / LFH 40x60

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

