



6130763545

Bilanciere W.1 grigio

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	27 mm

Connessione

Tipo di connettore	Chiusura a baionetta
--------------------	----------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Montaggio in scatola a parete o da incasso
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore a bilanciere Per pulsanti a bilanciere illuminati Per interruttore di commutazione/invertitore

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì